



PU (300 MICRON)



White

Black

RUBBER (600 MICRON)



S100

S105

S199

S205

S230

S350

S370

S410

S540

White

Grey

Black

Navy Blue

Royal Blue

Red

Orange

Gold Yellow

Green

M410

M150

F390

F450

F540

Gold


Silver

Pink Fluo

Yellow Fluo

Green Fluo

3D PU GLOSSY (600 MICRON)



HT-906D

HT-905D

HT-908D

HT-930D

HT-900D

HT-906D-P

White

Black

Dark Gray

Gold

Silver

P.White



Deseni Tersten Kesiniz
Cut The Image in Reverse



160°C
320°F



4 Bar Basınç
4 Bar Pressure



PU (300 MICRON)
15 Saniye Presleme
15 Seconds For Pressing

RUBBER
12 Saniye Presleme
12 Seconds For Pressing

3D PU GLOSSY
1.Adım : 5 Saniye Presleme
1.Step : 5 Seconds For Pressing
2.Adım : 10-15 Saniye Presleme
2.Step : 10-15 Seconds For Pressing



PU / 3D PU GLOSSY
Soğuk Çekim / Cool Peel
RUBBER
Ilık Çekim / Warm Peel



Lazer ve Plotter Kesim
Laser And Plotter Cutting



Uygulamadan 24 Saat
Sonra
After 24h Width
Application



PU (300 MICRON)
Ebat/Size : 50cmx20m
Ağırlık / Weight : 00kg/roll

RUBBER
Ebat / Size : 50cmx20m
Ağırlık / Weight : 5kg/roll

3D PU GLOSSY
Ebat / Size : 50cmx25m
Ağırlık / Weight : 9kg/roll

UYARI Boyalı kumaşlarda migrasyon ihtimaline karşı üretim öncesi gerekli testlerin yapılmasını öneririz. Kullanılacak kumaşın içeriğine göre, basım talimatları değişebilir.

NOTICE We offer you to test the product against the color migration. Pressing instruction may change, according to the fabric type.